

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value         |
|----------------------------|---------------|
| Vantuz malzemesi           | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72.0 Shore A  |
| Boyut                      | 50.00         |
| Körük Sayısı               | 1.5           |
| Bağlantı                   | G1/4"-M       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum     |

FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

Vantuz FSGA VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur, isteğe bağlı olarak yağ oluğu ile
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA VU1, bağlantı nipeli SA-NIP / bağlantı diski SA-SCHE

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 37.50 mm |
| Nominal çap dn     | 3.50 mm  |
| d2                 | 33.5 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 14.5 mm  |
| Çap Ds             | 47.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 53.0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00307

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 011                  |
| Vantuz malzemesi                   | Vulkollan VU1          |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 72.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6.0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 88.00 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 52.00 N                |
| Ağırlık                            | 25.7 g                 |
| Cilt                               | 22.600 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 50.00                  |
| Körük Sayısı                       | 1.5                    |
| Ürün ailesi                        | FSGA                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00307](http://www.schmalz.com/10.01.06.00307)

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00307**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 |
|                       | 10.01.01.10663            |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00307**

| Typ                       | Ürün numarası         |
|---------------------------|-----------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FGA 50 VU1-72 N011 ON |
|                           | 10.01.06.00302        |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00307](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00307)