


Art.-Nr.: 10.01.06.00326



FSGA 53 NK-45 G1/4-AG


真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-M
真空接続口	G1/4-M
ニップル材質	アルミ



デザインデータ FSGA 53 NK-45 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	38.00 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	33.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
径 Ds	50.0 mm
径 Dmax(S)	60.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.06.00326



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	95.00 N
吸着力 (-600mbar)	51.30 N
質量	27.00 g
ボリューム	26.488 cm ³
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA
接続	G1/4-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリップバーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00326



発注データ スペアパーツ 10.01.06.00326

Typ	本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
	10.01.06.01065



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00326

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	FGA 53 NK-45 N018
	10.01.06.00428


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00326