

ペローズ真空吸着パッド

## FSGA 78 NK-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.00340



### 技術資料


属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-M
真空接続口	G1/4-M
ニップル材質	アルミ

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG

真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



### デザインデータ

属性	値
高さ H	53.00 mm
呼び径 dn	8.20 mm
d2	54.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スプリングストroke Z	16.0 mm
径 Ds	74.0 mm
径 Dmax(S)	84.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FSGA 78 NK-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00340

ペローズ真空吸着パッド

## FSGA 78 NK-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00340

### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	218.00 N
吸着力 (-600mbar)	137.40 N
質量	71.00 g
ボリューム	75.583 cm <sup>3</sup>
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA
接続	G1/4-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。

### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.00340](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00340)

### 発注データ スペアパーツ 10.01.06.00340

Typ	本数
接続ニップル(取付ネジ)   SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959

### 発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00340

Typ	本数
ペローズ真空吸着パッド   FGA 78 NK-45 N019	10.01.06.00429

