

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 25 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00402



FSGA 25 SI-55 G1/8-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/8"-M
Вакуумное соединение	G1/8"-M
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSGA 25 SI-55 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	29,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	9,9 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	22,5 mm
Диаметр Dmax(S)	26,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00402

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 25 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00402



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	17,30 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,30 N
Вес	6,4 g
Объем	2,944 cm ³
размер	25,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00402



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00402

Тип	Количество предметов
Вставка присоски Schmalz PEEK SPI 25 PEEK	10.01.06.03286



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00402

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00402

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) FGA 25 SI-55 N016	10.01.06.00377



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00402