

Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 20 SI-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00374



FGA 20 SI-55 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

Données de construction FGA 20 SI-55 N016

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	15,20 mm
Diamètre extérieur D1	19,9 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	11,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	18,1 mm
Hauteur H3	8,70 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00374

Ventouse à soufflets (ronde)
FGA 20 SI-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00374



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	4,70 N
Poids propre	1,50 g
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00374



Données de commande accessoires 10.01.06.00374

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 18 PEEK	10.01.06.03284



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00374

2