




FGA 25 NK-45 N016

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A        |
| Misura                          | 25,00               |
| Numero di pieghe                | 1,5                 |



Dati di costruzione FGA 25 NK-45 N016

## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 3,80 mm  |
| Altezza H               | 23,00 mm |
| Diametro esterno D1     | 25,0 mm  |
| Diametro della testa Dk | 10,0 mm  |
| d2                      | 9,9 mm   |
| Diametro interno d      | 4,50 mm  |
| Freccia elastica Z      | 9,0 mm   |
| Diametro Ds             | 22,5 mm  |
| Altezza H3              | 8,90 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 26,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00378

**Dati tecnici**

| Attributo                    | Valore              |
|------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa      | Caucciù naturale NK |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20,0 mm             |
| Forza di presa (-600 mbar)   | 5,30 N              |
| Peso                         | 2,50 g              |
| Misura                       | 25,00               |
| Numero di pieghe             | 1,5                 |
| Famiglia di prodotti         | FGA                 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00378](http://www.schmalz.com/10.01.06.00378)

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00378**

| Typ                            |                           | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.00123  |
| Schmalz Pad Insert PEEK        | SPI 25 PEEK               | 10.01.06.03286  |

