

Art.-Nr.: 10.01.06.00379



FSGA 14 NBR-55 M5-AG

真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	14.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	M5-M
真空接続口	M5-M
ニップル材質	アルミ

デザインデータ



属性	価値
高さ H	20.50 mm
呼び径 dn	2.50 mm
d2	5.0 mm
スレッド G1	M5-M
グリッパの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	7.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
径 Ds	12.5 mm
径 Dmax(S)	14.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FSGA 14 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00379



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	15.0 mm
離脱力	5.00 N
吸着力 (-600mbar)	1.20 N
質量	2.1 g
ボリューム	0.420 cm ³
サイズ	14.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA
接続	M5-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00379



データアクセサリを注文する 10.01.06.00379

Typ	製品コード
真空パッド用インサート PEEK	SPI 14 PEEK
	10.01.06.03282



スペアパーツの注文データ 10.01.06.00379

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123



摩耗部品の注文データ 10.01.06.00379

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FGA 14 NBR-55 N016
	10.01.06.00370


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00379