




FGA 78 NK-45 N019

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGA 78 NK-45 N019

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	19.70 mm
高さ H	47.00 mm
外径 D1	83.0 mm
ヘッド径 Dk	24.7 mm
内径d1	21.8 mm
d2	54.0 mm
内径d	11.80 mm
スプリングストロークZ	16.0 mm
径 Ds	74.0 mm
高さ H3	31.40 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00429



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
最小ワーク半径 (凸部)	70.0 mm
吸着力 (-600mbar)	137.40 N
質量	48.00 g
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00429



発注データ アクセサリ 10.01.06.00429

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960

