

Сильфонные присоски (круглые)  
**FSG 14 NK-45 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00433



FSG 14 NK-45 M5-AG

### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Натуральная резина НК |
| Твердость материала [Shore A] | 45,0 Shore A          |
| размер                        | 14,00                 |
| Количество складок            | 2,5                   |
| Соединение                    | M5-M                  |
| Вакуумное соединение          | M5-M                  |
| Материал ниппеля              | алюминий              |

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSG 14 NK-45 M5-AG

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 27,80 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 2,50 mm  |
| d2                        | 5,4 mm   |
| Резьба G1                 | M5-M     |
| Длина резьбы LG1          | 5,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 7,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 9,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 14,5 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 15,5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00433](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00433)

# Сильфонные присоски (круглые) FSG 14 NK-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00433



## Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Натуральная резина НК |
| Твердость материала [Shore A]        | 45,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 2,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 15,0 mm               |
| Сила отрыва                          | 5,70 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 1,37 N                |
| Вес                                  | 2,6 g                 |
| Объем                                | 0,975 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 14,00                 |
| Количество складок                   | 2,5                   |
| Семейство продуктов                  | FSG                   |
| Соединение                           | M5-AG                 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00433](http://www.schmalz.com/10.01.06.00433)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00433

| Тип                                       | Количество предметов |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Вставка присоски Schmalz PEEK SPI 14 PEEK | 10.01.06.03282       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00433

| Тип                                                                   | Количество предметов |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски SA-NIP N016 M5-AG DN250 | 10.01.06.00123       |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00433

| Тип                                            | Количество предметов |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Сильфонная присоска (круглая) FG 14 NK-45 N016 | 10.01.06.00453       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00433](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00433)