

Art.-Nr.: 10.01.06.00441



技術資料


真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/8-M
真空接続口	G1/8-M
ニップル材質	アルミ

FSG 20 NK-45 G1/8-AG

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます（直径32mm以上から組立式）。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ

高さ H	28.10 mm
呼び径 dn	3.50 mm
d2	10.5 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

デザインデータ FSG 20 NK-45 G1/8-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00441

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00441

 技術資料

真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	12.10 N
吸着力 (-600mbar)	5.20 N
質量	6.00 g
ポリウム	2.298 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/8-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。

 発注データ アクセサリ 10.01.06.00441

Typ		本数
フィルターディスク	FD 16 120	10.01.06.02565
真空パッド用インサート PEEK	SPI 21 PEEK	10.01.06.03285

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.00441

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735

 発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00441

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FG 20 NK-45 N016	10.01.06.00455