

Art.-Nr.: 10.01.06.00450



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	88.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-F
真空接続口	G1/4-F
ニップル材質	アルミ

FSG 88 NK-45 G1/4-IG

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ

属性	価値
高さ H	101.50 mm
呼び径 dn	8.20 mm
d2	29.3 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スプリングストロークZ	34.0 mm
径 Ds	89.0 mm
径 Dmax(S)	95.5 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

デザインデータ FSG 88 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00450



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	286.00 N
吸着力 (-600mbar)	40.46 N
質量	180.0 g
ボリューム	143.668 cm ³
サイズ	88.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/4-IG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00450



データアクセサリを注文する 10.01.06.00450

Typ		製品コード
シールリング	DR 88/64x5 MOS SI-15	10.01.06.02620
真空パッド用カバー	SU 70	10.01.01.12838



スペアパーツの注文データ 10.01.06.00450

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960



摩耗部品の注文データ 10.01.06.00450

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 88 NK-45 N019	10.01.06.00460

