

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 25 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00401




FSGA 25 SI-55 G1/8-IG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSGA 25 SI-55 G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	25,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/8"-F
Raccord de vide	G1/8"-F
Matière de l'insert	Aluminium
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	35,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
d2	9,9 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	22,5 mm
Diamètre Dmax(S)	26,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00401

Ventouse à soufflets (rondes)
FSGA 25 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00401



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	17,30 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,30 N
Poids propre	6,80 g
Volume	2,944 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA
Connexion	G1/8-IG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00401



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.00401

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350



Données de commande pièces d'usure 10.01.06.00401

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 25 SI-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00401

2