




FG 9 NK-45 N016

## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor             |
|-------------------------------|-------------------|
| Material de ventosa           | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45,0 Shore A      |
| Tamaño                        | 9,00              |
| Número de pliegues            | 2,5               |



Datos de diseño FG 9 NK-45 N016

## Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H2                | 3,80 mm  |
| Altura H                 | 15,00 mm |
| Diámetro exterior D1     | 8,9 mm   |
| Diámetro de la cabeza Dk | 9,0 mm   |
| d2                       | 4,1 mm   |
| Diámetro interior d      | 4,50 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 3,0 mm   |
| Diámetro Ds              | 9,0 mm   |
| Altura H3                | 8,20 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 9,5 mm   |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Ventosa de fuelle (redonda)  
**FG 9 NK-45 N016**



Art.-Nr.: 10.01.06.00452



### Datos técnicos

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Familia de boquillas             | N 016                 |
| Material de ventosa              | Caucho natural NK     |
| Dureza del material [Shore A]    | 45,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 4,5 mm                |
| Fuerza de arranque               | 2,30 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,79 N                |
| Peso                             | 0,5 g                 |
| Volumen                          | 0,297 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 9,00                  |
| Número de pliegues               | 2,5                   |
| Familia de productos             | FG                    |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.00452](http://www.schmalz.com/10.01.06.00452)



### Pedir accesorios de datos 10.01.06.00452

| Typ                             |                           | n              |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.00123 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00452](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00452)