




FG 14 NK-45 N016

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore              |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A        |
| Misura                          | 14,00               |
| Numero di pieghe                | 2,5                 |



Dati di costruzione FG 14 NK-45 N016

## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 3,80 mm  |
| Altezza H               | 22,80 mm |
| Diametro esterno D1     | 13,9 mm  |
| Diametro della testa Dk | 10,0 mm  |
| d2                      | 5,4 mm   |
| Diametro interno d      | 4,50 mm  |
| Freccia elastica Z      | 9,0 mm   |
| Diametro Ds             | 14,5 mm  |
| Altezza H3              | 9,00 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 15,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00453

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                |
|---------------------------------|-----------------------|
| Famiglia di nippli              | N 016                 |
| Materiale della ventosa         | Caucciù naturale NK   |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A          |
| Raggio pezzo min. (convesso)    | 15,0 mm               |
| Forza di strappo                | 5,70 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 1,37 N                |
| Peso                            | 1,5 g                 |
| Volume                          | 1,058 cm <sup>3</sup> |
| Misura                          | 14,00                 |
| Numero di pieghe                | 2,5                   |
| Famiglia di prodotti            | FG                    |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00453](http://www.schmalz.com/10.01.06.00453)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00453**

| Typ                            |                           | codice articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250   | 10.01.06.00123  |

