




FG 25 NK-45 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 25 NK-45 N016

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.80 mm
高さ H	34.00 mm
外径 D1	25.0 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	10.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	18.0 mm
径 Ds	23.0 mm
高さ H3	9.00 mm
径 Dmax(S)	26.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00456



技術資料

属性	値
対応ニッブルファミリー	N 016
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	19.00 N
吸着力 (-600mbar)	4.71 N
質量	3.6 g
ボリューム	5.222 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00456



データアクセサリを注文する 10.01.06.00456

Typ		製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00456