


Art.-Nr.: 10.01.06.00460



FG 88 NK-45 N019

## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Натуральная резина НК |
| Твердость материала [Shore A] | 45,0 Shore A          |
| размер                        | 88,00                 |
| Количество складок            | 2,5                   |



Конструктивные данные FG 88 NK-45 N019

## Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 19,70 mm |
| Высота H              | 86,50 mm |
| Наружный диаметр D1   | 88,2 mm  |
| Диаметр головки Dk    | 24,7 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 25,0 mm  |
| d2                    | 29,3 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 11,70 mm |
| Ход пружины Z         | 34,0 mm  |
| Диаметр Ds            | 89,0 mm  |
| Высота H3             | 26,00 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00460



## Технические данные

| Attribute                        | Value                   |
|----------------------------------|-------------------------|
| Семейство ниппелей               | N 019                   |
| Материал присоски                | Натуральная резина НК   |
| Твердость материала [Shore A]    | 45,0 Shore A            |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 100,0 mm                |
| Сила отрыва                      | 286,00 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 40,46 N                 |
| Вес                              | 146,5 g                 |
| Объем                            | 143,668 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 88,00                   |
| Количество складок               | 2,5                     |
| Семейство продуктов              | FG                      |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00460](http://www.schmalz.com/10.01.06.00460)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00460

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N019 G1/4-AG DN820 | 10.01.06.01959       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N019 G1/4-IG DN820 | 10.01.06.01960       |

