

Art.-Nr.: 10.01.06.00497




FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Присоска FSGA VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGA VU1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах, опция с масляной канавкой
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA VU1, соединительный ниппель SA-NIP / соединительный диск SA-SCHE



Конструктивные данные FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	110,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/2"-F

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	69,00 mm
d2	80,0 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	14,0 mm
Резьба G2	G1/8"-F
Длина резьбы LG2	8,0 mm
Dmk	55,0 mm
Ход пружины Z	30,0 mm
Диаметр Ds	110,0 mm
Диаметр Dmax(S)	127,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00497



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 037
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	420,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	295,00 N
Вес	332,2 g
Объем	350,000 cm ³
размер	110,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00497



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00497

Тип	Количество предметов
Соединительный диск присоски SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA	10.01.06.00593



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00497

Тип	Количество предметов
Соединительный диск присоски SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA	10.01.06.00593
Сильфонная присоска (круглая) FGA 110 VU1-72 N037 ON	10.01.06.00492



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00497

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) FGA 110 VU1-72 N037 ON	10.01.06.00492

