

ペローズ真空吸着パッド

FSGA 53 NK-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00419



技術資料


属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/4-F
真空接続口	G1/4-F
ニップル材質	アルミ

FSGA 53 NK-45 G1/4-IG

真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ

属性	値
高さ H	49.00 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	33.0 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパンナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストroke Z	15.0 mm
径 Ds	50.0 mm
径 Dmax(S)	60.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FSGA 53 NK-45 G1/4-IG




ペローズ真空吸着パッド

FSGA 53 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00419



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	95.00 N
吸着力 (-600mbar)	51.30 N
質量	27.00 g
ボリューム	26.488 cm ³
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA
接続	G1/4-IG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00419



発注データ スペアパーツ 10.01.06.00419

Typ	本数
接続ニップル(取付ネジ) SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00419

Typ	本数
ペローズ真空吸着パッド FGA 53 NK-45 N018	10.01.06.00428

