


Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	140 x 65
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	латунь

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Присоска FSGAO (эластомерная часть + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGAO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW)
- Алюминиевая опорная пластина

Доступные запасные части: присоска FGAO

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	140,00 mm
Ширина B1	65,00 mm
Высота H	38,00 mm
Номинальный диаметр dn	8,00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Ширина присоски Bs	65,00 mm
Ls	140,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00498



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 039
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Сила отрыва	255,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	225,00 N
Вес	175,0 g
Размеры (ДхШ)	140 x 65
Объем	113,615 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGAO

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00498



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00498

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (овальная) FGAO 140x65 VU1-72 N039	10.01.06.00468



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00498

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (овальная) FGAO 140x65 VU1-72 N039	10.01.06.00468

