

Art.-Nr.: 10.01.06.00503

**Технические данные**


| Attribute | Value |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски | Вулколан VU1 |
| Твердость материала [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Размеры (ДxШ) | 95 x 40 |
| Количество складок | 1,5 |
| Соединение | G1/8"-M |
| Материал ниппеля | латунь |

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Присоска FSGAO (эластомерная часть + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGAO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW)
- Алюминиевая опорная пластина

Доступные запасные части: присоска FGAO

**Конструктивные данные**

| Attribute | Value |
|---------------------------|----------|
| Длина L1 | 93,00 mm |
| Ширина B1 | 38,00 mm |
| Высота H | 29,50 mm |
| Номинальный диаметр dn | 5,00 mm |
| Резьба G1 | G1/8"-M |
| Длина резьбы LG1 | 8,0 mm |
| Размер гаечного ключа SW1 | 4,0 mm |
| Ход пружины Z | 12,0 mm |
| Ширина присоски Bs | 40,00 mm |
| Ls | 95,00 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00503



Технические данные

| Attribute | Value |
|--------------------------------------|------------------------|
| Семейство ниппелей | N 038 |
| Материал присоски | Вулколан VU1 |
| Твердость материала [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 9,0 mm |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 20,0 mm |
| Сила отрыва | 110,00 N |
| Всасывающая сила (-600 мбар) | 95,00 N |
| Вес | 125,0 g |
| Размеры (ДхШ) | 95 x 40 |
| Объем | 38,217 cm ³ |
| Количество складок | 1,5 |
| Семейство продуктов | FSGAO |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00503



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00503

| Тип | Количество предметов |
|---|----------------------|
| Сильфонная присоска (овальная) FGAO 95x40 VU1-72 N038 | 10.01.06.00499 |



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00503

| Тип | Количество предметов |
|---|----------------------|
| Сильфонная присоска (овальная) FGAO 95x40 VU1-72 N038 | 10.01.06.00499 |

