


Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 22 NK-45 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00425



FGA 22 NK-45 N016



Dati di costruzione FGA 22 NK-45 N016

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Misura | 22,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2 | 3,80 mm |
| Altezza H | 19,00 mm |
| Diametro esterno D1 | 24,2 mm |
| Diametro della testa Dk | 10,0 mm |
| d2 | 11,7 mm |
| Diametro interno d | 4,50 mm |
| Freccia elastica Z | 6,0 mm |
| Diametro Ds | 21,5 mm |
| Altezza H3 | 9,10 mm |
| Diametro Dmax(S) | 25,0 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00425

1

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 22 NK-45 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00425



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25,0 mm |
| Forza di presa (-600 mbar) | 5,70 N |
| Peso | 2,00 g |
| Misura | 22,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Famiglia di prodotti | FGA |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00425



Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00425

| Typ | | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735 |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731 |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250 | 10.01.06.00123 |
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 21 PEEK | 10.01.06.03285 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00425

2