



FGA 11 SI-CO-55 N016

Datos técnicos

Material de ventosa	Silicona SI conductiva
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	11,00
Número de pliegues	1,5

Datos de diseño

Altura H2	3,80 mm
Altura H	16,00 mm
Diámetro exterior D1	12,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	10,4 mm
Altura H3	9,30 mm
Diámetro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño FGA 11 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00509

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI conductiva
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,20 N
Tamaño	11,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

