

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 11 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00509



FGA 11 SI-CO-55 N016

Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	11,00
Nombre de soufflets	1,5

Données de construction

Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	16,00 mm
Diamètre extérieur D1	12,0 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	10,4 mm
Hauteur H3	9,30 mm
Diamètre Dmax(S)	13,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FGA 11 SI-CO-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00509

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 11 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00509



Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Force d'aspiration (-600mbar)	1,20 N
Taille	11,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00509