

Art.-Nr.: 10.01.06.00446



FSG 42 NK-45 G1/4-IG


真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	42.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-F
真空接続口	G1/4-F
ニッブル材質	アルミ



デザインデータ FSG 42 NK-45 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	61.00 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	17.8 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	20.0 mm
径 Ds	42.6 mm
径 Dmax(S)	45.0 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します



Art.-Nr.: 10.01.06.00446



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	44.00 N
吸着力 (-600mbar)	14.93 N
質量	27.0 g
ボリューム	19.786 cm ³
サイズ	42.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/4-IG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する。ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00446



データアクセサリを注文する 10.01.06.00446

Typ	製品コード
シールリング	DR 42/20x5 MOS SI-15
フィルターディスク	FD 34 120
真空パッド用カバー	SU 40



スペアパーツの注文データ 10.01.06.00446

Typ	製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440



摩耗部品の注文データ 10.01.06.00446

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 42 NK-45 N018

