

Art.-Nr.: 10.01.06.00453



FG 14 NK-45 N016


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	14,00
Número de pliegues	2,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	22,80 mm
Diámetro exterior D1	13,9 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	5,4 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	14,5 mm
Altura H3	9,00 mm
Diámetro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FG 14 NK-45 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00453

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	15,0 mm
Fuerza de arranque	5,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,37 N
Peso	1,5 g
Volumen	1,058 cm ³
Tamaño	14,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00453

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.00453**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00453