




FGA 110 NBR-55 N010

## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 110,00               |
| Número de pliegues            | 1,5                  |



Datos de diseño FGA 110 NBR-55 N010

## Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H                 | 55,00 mm |
| Diámetro exterior D1     | 123,0 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 86,0 mm  |
| d2                       | 80,0 mm  |
| Diámetro interior d      | 7,00 mm  |
| Dmk                      | 40,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 29,0 mm  |
| Diámetro Ds              | 111,0 mm |
| Altura H4                | 8,00 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 130,0 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00629

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 110,00               |
| Número de pliegues            | 1,5                  |
| Familia de productos          | FGA                  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.00629](http://www.schmalz.com/10.01.06.00629)

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.00629**

| Typ                             | Número de artículo                    |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N010 G1/2-IG<br>10.01.01.00796 |

