

ベローズ真空吸着パッド
FG 5 SI-55 N017




Art.-Nr.: 10.01.06.00642



FG 5 SI-55 N017

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	5.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ FG 5 SI-55 N017

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	8.00 mm
高さ H	14.00 mm
外径 D1	6.0 mm
ヘッド径 Dk	7.0 mm
d2	2.6 mm
内径d	3.50 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	5.0 mm
径 Dmax(S)	6.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00642

ベローズ真空吸着パッド FG 5 SI-55 N017



Art.-Nr.: 10.01.06.00642

技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 017
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	2.0 mm
離脱力	0.80 N
吸着力 (-600mbar)	0.32 N
質量	0.3 g
ボリューム	1.369 cm ³
サイズ	5.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00642

データアクセサリを注文する 10.01.06.00642

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313