**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	140 x 65
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Pirinç

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Vantuz FSGAO (elastomer parça + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGAO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur (LxW)
- Alüminyum destek plakası

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGAO

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	140.00 mm
Genişlik B1	65.00 mm
Yükseklik H	38.00 mm
Nominal çap dn	8.00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Yay stroku Z	16.0 mm
Vantuz genişliği Bs	65.00 mm
Ls	140.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.00498

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 039
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	255.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	225.00 N
Ağırlık	175.0 g
Boyutlar (LxW)	140 x 65
Cilt	113.615 cm ³
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGAO

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00498

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00498**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	FSGAO 140x65 VU1-72 N039
	10.01.06.00468

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00498**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	FSGAO 140x65 VU1-72 N039
	10.01.06.00468

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00498