




FGAO 95x40 VU1-72 N038

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	95 x 40
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGAO 95x40 VU1-72 N038

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	93,00 mm
Anchura B1	38,00 mm
Altura H	23,50 mm
Diámetro interior d1	7,5 mm
Diámetro interior d	11,50 mm
Recorrido de resorte Z	12,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	55,0 mm
Anchura de ventosa Bs	40,00 mm
Ls	95,00 mm
Lmáx.(S)	97,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Ventosa de fuelle (ovalada)

FGAO 95x40 VU1-72 N038



Art.-Nr.: 10.01.06.00499



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	110,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	95,00 N
Peso	20,9 g
Dimensión (LxAn)	95 x 40
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGAO

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00499



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00499