

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00508



FG 7 SI-CO-55 N016

Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	7,00
Nombre de soufflets	2,5

Données de construction

Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	14,00 mm
Diamètre extérieur D1	6,5 mm
Diamètre de la tête Dk	9,0 mm
d2	1,8 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	5,9 mm
Hauteur H3	6,50 mm
Diamètre Dmax(S)	7,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FG 7 SI-CO-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00508

Ventouse à soufflets (ronde)
FG 7 SI-CO-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00508



Données techniques

Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force de rupture	0,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,15 N
Poids propre	0,50 g
Volume	0,162 cm ³
Taille	7,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00508