

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 7 SI-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00508



FG 7 SI-CO-55 N016

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	7,00
Numero di pieghe	2,5

Dati di costruzione

Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	14,00 mm
Diametro esterno D1	6,5 mm
Diametro della testa Dk	9,0 mm
d2	1,8 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	5,9 mm
Altezza H3	6,50 mm
Diametro Dmax(S)	7,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FG 7 SI-CO-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00508

Art.-Nr.: 10.01.06.00508

**Dati tecnici**

Famiglia di nipple	N 016
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	7,5 mm
Forza di strappo	0,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,15 N
Peso	0,50 g
Volume	0,162 cm ³
Misura	7,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

