

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 11 SI-CO-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00509



FGA 11 SI-CO-55 N016

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	11,00
Numero di pieghe	1,5

Dati di costruzione

Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	16,00 mm
Diametro esterno D1	12,0 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	10,4 mm
Altezza H3	9,30 mm
Diametro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FGA 11 SI-CO-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00509

Art.-Nr.: 10.01.06.00509

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Forza di presa (-600 mbar)	1,20 N
Misura	11,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

