

Сильфонная присоска (круглая)  
**SAB 80 NBR-60 G3/8-IG**




Art.-Nr.: 10.01.06.00676



SAB 80 NBR-60 G3/8-IG

Вакуумная присоска SAB, доступная в различных диаметрах, поставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



Конструктивные данные SAB 80 NBR-60 G3/8-IG

### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A          |
| размер                        | 80,00                 |
| Количество складок            | 1,5                   |
| Соединение                    | G3/8-IG               |
| Материал ниппеля              | алюминий              |

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 49,90 mm |
| Наружный диаметр D1       | 63,6 mm  |
| Номинальный диаметр dn    | 6,00 mm  |
| Резьба G1                 | G3/8"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 15,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 22,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 22,1 mm  |
| Диаметр Ds                | 81,1 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 89,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00676](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00676)

Сильфонная присоска (круглая)  
**SAB 80 NBR-60 G3/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00676



## Технические данные

| Attribute                               | Value                  |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Материал присоски                       | Нитрильный каучук NBR  |
| Твердость материала [Shore A]           | 60,0 Shore A           |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d    | 6,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)        | 75,0 mm                |
| Сила отрыва                             | 221,00 N               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)            | 135,00 N               |
| Вес                                     | 63,0 g                 |
| Поперечная сила                         | 205,0 N                |
| Поперечная сила маслянистой поверхности | 140,0 N                |
| Объем                                   | 67,600 cm <sup>3</sup> |
| размер                                  | 80,00                  |
| Количество складок                      | 1,5                    |
| Семейство продуктов                     | SAB                    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00676](http://www.schmalz.com/10.01.06.00676)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00676](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00676)