

Ventosa a soffietto (tondo)

## FG 52 NBR-55 N018


Art.-Nr.: 10.01.06.00583



FG 52 NBR-55 N018

### Dati tecnici

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 52,00                  |
| Numero di pieghe                | 2,5                    |



Dati di costruzione FG 52 NBR-55 N018

### Dati di costruzione

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 13,00 mm |
| Altezza H               | 48,70 mm |
| Diametro esterno D1     | 52,0 mm  |
| Diametro della testa Dk | 18,0 mm  |
| d2                      | 24,6 mm  |
| Diametro interno d      | 8,00 mm  |
| Freccia elastica Z      | 25,0 mm  |
| Diametro Ds             | 52,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 55,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00583](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00583)

Art.-Nr.: 10.01.06.00583

**Dati tecnici**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Famiglia di nippoli             | N 018                  |
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Raggio pezzo min. (convesso)    | 75,0 mm                |
| Forza di strappo                | 96,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 28,52 N                |
| Peso                            | 24,40 g                |
| Volume                          | 37,587 cm <sup>3</sup> |
| Misura                          | 52,00                  |
| Numero di pieghe                | 2,5                    |
| Famiglia di prodotti            | FG                     |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00583**

| Typ                            |                           | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 | 10.01.06.01065  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 | 10.01.06.01066  |

