

Ventouse à soufflets (ronde)

## FGA 63 NK-45 N018


Art.-Nr.: 10.01.06.00690



FGA 63 NK-45 N018

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	63,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction FGA 63 NK-45 N018

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	34,00 mm
Diamètre extérieur D1	67,0 mm
Diamètre de la tête Dk	18,0 mm
Diamètre intérieur d1	14,5 mm
d2	44,5 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	15,0 mm
Diamètre Ds	60,0 mm
Hauteur H3	18,80 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00690](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00690)

1

Ventouse à soufflets (ronde)  
**FGA 63 NK-45 N018**



Art.-Nr.: 10.01.06.00690

 **Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	85,00 N
Poids propre	20,3 g
Taille	63,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

 **Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.00690](http://www.schmalz.com/10.01.06.00690)

 **Données de commande accessoires 10.01.06.00690**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.01065
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.01066



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00690](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00690)

2