




FG 5 SI-55 N017

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	5,00
Количество складок	2,5
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные FG 5 SI-55 N017

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,00 mm
Высота H	14,00 mm
Наружный диаметр D1	6,0 mm
Диаметр головки Dk	7,0 mm
d2	2,6 mm
Внутренний диаметр d	3,50 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Диаметр Ds	5,0 mm
Диаметр Dmax(S)	6,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00642



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 017
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2,0 mm
Сила отрыва	0,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,32 N
Вес	0,3 g
Объем	1,369 cm ³
размер	5,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00642



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00642

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N017 M5-AG DN200	10.01.06.00314
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N017 M5-IG DN200	10.01.06.00313

