


Art.-Nr.: 10.01.06.00806




SAB 80 NBR-60 G1/4-AG

真空パッド SABは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 80.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | G1/4-AG      |
| ニップル材質       | アルミ          |



デザインデータ SAB 80 NBR-60 G1/4-AG

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 49.90 mm |
| 外径 D1        | 63.6 mm  |
| 呼び径 dn       | 6.00 mm  |
| スレッド G1      | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 22.1 mm  |
| 径 Ds         | 81.1 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 89.0 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00806



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 75.0 mm                |
| 離脱力            | 221.00 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 135.00 N               |
| 質量             | 72.10 g                |
| 水平方向の力         | 205.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 140.0 N                |
| ボリューム          | 67.600 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 80.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 製品ファミリー        | SAB                    |

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.00806](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00806)


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00806](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00806)