

Ventosa a soffiello (tonda)

## SAB 100 NBR-60 G1/4-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.00807



SAB 100 NBR-60 G1/4-AG

La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SAB 100 NBR-60 G1/4-AG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Misura                          | 100,00                 |
| Numero di pieghe                | 1,5                    |
| Connessione                     | G1/4"-AG               |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 56,60 mm |
| Diametro esterno D1             | 77,0 mm  |
| Diametro nominale dn            | 6,00 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 25,8 mm  |
| Diametro Ds                     | 100,8 mm |
| Diametro Dmax(S)                | 110,0 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00807](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00807)

Art.-Nr.: 10.01.06.00807

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                  |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR  |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A            |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                  |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 90,0 mm                 |
| Forza di strappo                           | 357,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 190,00 N                |
| Peso                                       | 97,30 g                 |
| Forza laterale                             | 295,0 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa           | 214,0 N                 |
| Volume                                     | 115,000 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 100,00                  |
| Numero di pieghe                           | 1,5                     |
| Famiglia di prodotti                       | SAB                     |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00807](http://www.schmalz.com/10.01.06.00807)

