




SAB 80 NBR-60 G3/8-IG

La ventosa SAB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SAB 80 NBR-60 G3/8-IG

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Misura                          | 80,00                  |
| Numero di pieghe                | 1,5                    |
| Connessione                     | G3/8-IG                |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 49,90 mm |
| Diametro esterno D1             | 63,6 mm  |
| Diametro nominale dn            | 6,00 mm  |
| Filettatura G1                  | G3/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 15,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 22,1 mm  |
| Diametro Ds                     | 81,1 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 89,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00676

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 75,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 221,00 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 135,00 N               |
| Peso                                       | 63,0 g                 |
| Forza laterale                             | 205,0 N                |
| Forza laterale superficie oleosa           | 140,0 N                |
| Volume                                     | 67,600 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 80,00                  |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SAB                    |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00676](http://www.schmalz.com/10.01.06.00676)

