




SAB 50 NBR-60 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAB 50 NBR-60 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	50.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	42.00 mm
Dış çap D1	39.5 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	20.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	11.6 mm
Çap Ds	50.1 mm
Çap Dmax(S)	56.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00851

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Çekme kuvveti	87.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	53.00 N
Ağırlık	45.2 g
Yanal kuvvet	95.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	52.0 N
Cilt	16.100 cm ³
Boyut	50.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SAB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00851

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00851