

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 14 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00868



FGA 14 HT1-60 N016


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	14,00
Количество складок	1,5

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3,80 mm
Высота H	15,50 mm
Наружный диаметр D1	13,7 mm
Диаметр головки Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Внутренний диаметр d	4,50 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	12,5 mm
Высота H3	8,50 mm
Диаметр Dmax(S)	14,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Конструктивные данные FGA 14 HT1-60 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00868

Сильфонная присоска (круглая) FGA 14 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00868



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,20 N
Вес	1,1 g
размер	14,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00868



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00868

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 14 PEEK	10.01.06.03282



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00868