

FGA 20 HT1-60 N016


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.80 mm
Yükseklik H	15.20 mm
Dış çap D1	19.9 mm
Kafa çapı Dk	10.0 mm
d2	11.0 mm
İç çap d	4.50 mm
Yay stroku Z	5.0 mm
Çap Ds	18.1 mm
Yükseklik H3	8.70 mm
Çap Dmax(S)	21.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri FGA 20 HT1-60 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.00870

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	4.70 N
Ağırlık	1.7 g
Boyut	20.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00870

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00870**

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 18 PEEK	10.01.06.03284

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00870