


FGA 33 HT1-60 N018

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	33.00
Körük Sayısı	1.5



Tasarım verileri FGA 33 HT1-60 N018

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	13.00 mm
Yükseklik H	27.00 mm
Dış çap D1	36.0 mm
Kafa çapı Dk	18.0 mm
İç çap d1	16.0 mm
d2	17.0 mm
İç çap d	8.00 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	30.0 mm
Yükseklik H3	14.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00873

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	13.60 N
Ağırlık	6.8 g
Boyut	33.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00873

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00873**

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00873