

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 14 HT1-60 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.00868



FGA 14 HT1-60 N016

Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	14,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction FGA 14 HT1-60 N016

Données de construction

Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	15,50 mm
Diamètre extérieur D1	13,7 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	12,5 mm
Hauteur H3	8,50 mm
Diamètre Dmax(S)	14,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00868

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 14 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00868



Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1,20 N
Poids propre	1,10 g
Taille	14,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Données de commande accessoires 10.01.06.00868

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 14 PEEK	10.01.06.03282



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00868