

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 20 HT1-60 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.00870



FGA 20 HT1-60 N016

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
размер	20.00
Количество складок	1.5



Конструктивные данные FGA 20 HT1-60 N016

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3.80 mm
Высота H	15.20 mm
Наружный диаметр D1	19.9 mm
Диаметр головки Dk	10.0 mm
d2	11.0 mm
Внутренний диаметр d	4.50 mm
Ход пружины Z	5.0 mm
Диаметр Ds	18.1 mm
Высота H3	8.70 mm
Диаметр Dmax(S)	21.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00870

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 20 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00870



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	4.70 N
Вес	1.7 g
размер	20.00
Количество складок	1.5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00870



Заказать аксессуары для данных 10.01.06.00870

Тип		Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 18 PEEK	10.01.06.03284



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00870