




## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ (LxW)    | 80 x 40      |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | RA           |
| ニップル材質       | アルミ          |

SAOB 80x40 NBR-60 RA

真空パッド SAOBは、接続ニップル (取付ネジ) が取り付けられた状態で納品されます。様々なサイズのパッドをラインアップしています。



## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| グリッパーの長さ L1 | 73.30 mm |
| 幅B1         | 40.00 mm |
| 高さ H        | 32.70 mm |
| 呼び径 dn      | 4.00 mm  |
| スプリングストロークZ | 9.0 mm   |
| グリッパーの長さ L4 | 31.80 mm |
| 真空パッド幅 Bs   | 40.60 mm |
| Ls          | 80.60 mm |
| Lmax.(S)    | 83.00 mm |
| Bmax(S)     | 43.00 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAOB 80x40 NBR-60 RA

Art.-Nr.: 10.01.06.00910



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 25.0 mm                |
| 離脱力            | 131.70 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 65.00 N                |
| 質量             | 36.3 g                 |
| サイズ (LxW)      | 80 x 40                |
| 水平方向の力         | 152.8 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 73.6 N                 |
| ボリューム          | 21.800 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 製品ファミリー        | SAOB                   |

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.00910](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00910)


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00910](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00910)