

Сильфонная присоска (круглая)

FG 9 HT1-60 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.00878



FG 9 HT1-60 N016

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	9,00
Количество складок	2,5



Конструктивные данные FG 9 HT1-60 N016

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3,80 mm
Высота H	15,00 mm
Наружный диаметр D1	8,9 mm
Диаметр головки Dk	9,0 mm
d2	4,1 mm
Внутренний диаметр d	4,50 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	9,0 mm
Высота H3	8,20 mm
Диаметр Dmax(S)	9,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00878

1

Сильфонная присоска (круглая)

FG 9 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00878



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 016
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10,0 mm
Сила отрыва	2,30 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,79 N
Вес	0,6 g
размер	9,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00878



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00878

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 9 PEEK	10.01.06.03280



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00878

2