

Ventosa a soffietto (ovale)

SAOB 140x70 NBR-60 RA

Art.-Nr.: 10.01.06.00914




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Dimensione (lxl)	140 x 70
Numero di pieghe	1,5
Connessione	RA
Materiale del nipplo	Alluminio

SAOB 140x70 NBR-60 RA

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SAOB 140x70 NBR-60 RA

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	126,00 mm
Larghezza B1	67,00 mm
Altezza H	42,50 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Freccia elastica Z	16,5 mm
Lunghezza L4	31,80 mm
Larghezza ventosa Bs	70,10 mm
Ls	141,10 mm
Lmax.(S)	146,00 mm
Bmax(S)	75,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa a soffietto (ovale)

SAOB 140x70 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.06.00914



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	70,0 mm
Forza di strappo	355,20 N
Forza di presa (-600 mbar)	165,00 N
Peso	120,70 g
Dimensione (lxl)	140 x 70
Forza laterale	472,7 N
Forza laterale superficie oleosa	245,6 N
Volume	106,000 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAOB

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00914



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00914](http://www.schmalz.com/10.01.06.00914)

2