

Art.-Nr.: 10.01.06.00932



FSGA 14 HT1-60 G1/8-AG

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	14,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/8"-AG
Attacco del vuoto	G1/8"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGA 14 HT1-60 G1/8-AG

Dati di costruzione

Altezza H	21,50 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
d2	5,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	12,5 mm
Diametro Dmax(S)	14,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00932

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	15,0 mm
Forza di strappo	5,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,20 N
Peso	4,80 g
Volume	0,420 cm ³
Misura	14,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA
Connessione	G1/8-AG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00932**

Typ	Numero articolo
Schmalz Pad Insert PEEK	10.01.06.03282
SPI 14 PEEK	

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.00932**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.06.05735
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.00932**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	10.01.06.00868
FGA 14 HT1-60 N016	

