




SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG

**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60.0 Shore A      |
| Boyutlar (LxW)             | 140 x 70          |
| Körük Sayısı               | 1.5               |
| Bağlantı                   | G1/4-IG           |
| Meme ucu malzemesi         | Nikel kaplama     |

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value     |
|---------------------|-----------|
| Uzunluk L1          | 126.00 mm |
| Genişlik B1         | 67.00 mm  |
| Yükseklik H         | 47.00 mm  |
| Nominal çap dn      | 8.00 mm   |
| Diş G1              | G1/4"-F   |
| Diş uzunluğu LG1    | 8.0 mm    |
| Anahtar boyutu SW1  | 17.0 mm   |
| Yay stroku Z        | 16.5 mm   |
| Vantuz genişliği Bs | 70.10 mm  |
| Ls                  | 141.10 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00902

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR       |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60.0 Shore A            |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6.0 mm                  |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 70.0 mm                 |
| Çekme kuvveti                      | 355.20 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 165.00 N                |
| Ağırlık                            | 120.7 g                 |
| Boyutlar (LxW)                     | 140 x 70                |
| Yanal kuvvet                       | 472.7 N                 |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 245.6 N                 |
| Cilt                               | 106.000 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 1.5                     |
| Ürün ailesi                        | SAOB                    |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00902](http://www.schmalz.com/10.01.06.00902)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00902](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00902)